

NEW

新商品のご紹介


RELEASE

PUMPS SELECT

”好きなディスペンサーを取り付けできる”スパウト付きパウチ登場！

スパウト付きパウチに、スプレー、トリガーノズル、ポンプなどのディスペンサーが取り付け可能となった「PUMPS SELECT (ポンプセレクト)」が登場いたしました。ボトルからパウチへ大幅な樹脂量削減となります。

φ28ディスペンサーを使用し、90mlから4Lまでのスタンド袋・ガゼット袋のどちらでも取り付け可能です。



パウチ本体

最小サイズ 最大サイズ
90ml ~ 4L



SELECT
PUMPS



トリガーポンプ



ミストスプレー



ワンドロップ

ディスペンサー

φ28



ディスペンサーポンプ

●お問い合わせは…お近くの支店・営業所へ



カウパック株式会社

ディスペンサー用キャップの紹介動画
<https://www.youtube.com/watch?v=nIYL87mWY>





取り付けディスペンサー（代表例）の一覧



ノーマルキャップを使用したつけかえ用もご準備可能です。

※1pushの吐出量はおおよそ0.5～1.0mlです。



Trigger Pumps

トリガーポンプ

商品用途に合わせた噴霧量を選べるトリガー式のポンプです。
豊富なデザインバリエーションで、正立、正倒立仕様も選択可能です。【型番】
Z305-101
【材質】
PP/PE/POM/
SUS/NBR



正立仕様

【型番】
Z305-101T7
【材質】
PP/PE/POM/
SUS/NBR

正倒立仕様

【型番】
Z305-101
(F1/F2)
【材質】
PP/PE/POM/
SUS/NBR

泡タイプ

【型番】
Z305-14
【材質】
PP/PE/POM/
SUS【型番】
Z505-C167
【材質】
PP/PE/POM/
SUS/NBR【型番】
T650-10
【材質】
PP/PE/POM/
SUS

用途例

- フレグランス
- ボディスプレー
- 消臭剤
- ヘアスタイリング
- 忌避剤
- 清涼剤
- 工業用スプレー



Mist Spray Pumps

ミストスプレー

ミストタイプのポンプは、細かいミストや広範囲にスプレーできるものなど
スプレーパターンを選べるので、幅広い用途で採用いただけます。【型番】
Z-155-C112
【材質】
PP/PE/SUS/
NBR/POM

正立仕様

【型番】
Z-155-C113
【材質】
PP/PE/SUS/
NBR/POM


正倒立仕様

【型番】
Z-155-C118
【材質】
PP/PE/SUS/
NBR/POM

ファインミスト

【型番】
Z-155-C119
【材質】
PP/PE/SUS/
NBR/POM

正倒立仕様・ファインミスト

【型番】
Z-700-C038
【材質】
PP/PE/SUS/
(NBR/SI/PE)


用途例

- 化粧水
- フレグランス
- UVカットスプレー
- 育毛剤
- ヘアスタイリング
- 忌避剤
- 除菌剤




One Drop Pumps

ワンドロップ

美容液やファンデーションなど粘性の高いタイプの内容液を、
ワンプッシュで一滴定量に吐出させるタイプのポンプです。【型番】
Z-500-C014
【材質】
PP/PE/SUS/
(NBR/SI/PE)

正立仕様

【型番】
Z-700-C044
【材質】
PP/PE/SUS/
(NBR/SI/PE)

正倒立仕様





用途例

- 化粧水
- ファンデーション
- 乳液
- 美容液



Dispenser Pumps



ディスペンサーポンプ

上部がポンプ式になっており簡単に適量を吐出することができます。
吐出量や豊富なデザインバリエーションからお選びいただけます。【型番】
Z-1000-C009
【材質】
PP/PE/SUS/
(NBR/SI/PE)【型番】
Z-1000-C033
【材質】
PP/PE/SUS/
(NBR/SI/PE)【型番】
Z-1000-C163
【材質】
PP/PE/SUS/
(NBR/SI/PE)【型番】
Z-1000-C026
【材質】
PP/PE/SUS/
(NBR/SI/PE)

用途例

- クレンジング
- 化粧水
- ジェル
- 乳液
- ハンドソープ

使用時に便利なフィンガーフックのご紹介！

フックに指を引っかければポンプがワンハンドでプッシュ可能に。
浮かせる収納にも役立ちます。

注意事項

- ご使用に際しては必ず内容物との適正（保存安定性）や、パウチと各ディスペンサーとの適合などを事前に確認いただきました上でご使用ください。
- ポンプストローのカット形状や長さ、ストローの硬さなどによりましては、パウチを突き刺す可能性があります。
- ディスペンサーにつきましては、各ディスペンサーメーカー様へお問い合わせください。